

PORAFUSIBLES EN RIEL DIN

Serie de
portafusibles
ASK



El modelo ASK-4-3I
se muestra en un
tamaño superior
al real.

- Portafusibles montados en riel DIN
- De 1, 2 y 3 polos
- Modelos con indicación de fusible fundido
- 600 V, 32 A (ASK 4)
- 600 V, 50 A (ASK 6)

La serie ASK de portafusibles montados en riel DIN proporciona una protección para los circuitos de cualquier sistema de control industrial.

Compatible con dos estilos de fusible estándar:

14 x 51 mm (ASK 6) y 10 x 38 mm (ASK 4). Están disponibles los modelos con un único polo, doble polo o 3 polos, con o sin luces indicadoras de fusible fundido. Los fusibles se pueden adquirir por separado (consulte la tabla de accesorios de la página siguiente).



El modelo ASK-6-1
se muestra en un
tamaño superior
al real.

DATOS TÉCNICOS—PORAFUSIBLES

Corriente de funcionamiento máxima:

ASK 4: 32 A @ 600V

ASK 6: 50 A @ 600 V

Tamaño del cable: 26–6 CAE

Dimensiones:

ASK 4 (1 polo): 17,5 de ancho x 81 mm de altura (0,69 x 3,2")

ASK 6 (1 polo): 27 de ancho x 94 mm de altura (1,06 x 3,7")

Estándares: IEC 60947-1, IEC 60947-3

Para hacer su pedido, visite es.omega.com/ask_fusehold para consultar precios y detalles

N.º DE MODELO	DESCRIPCIÓN
ASK-4-1	Portafusibles en riel DIN, fusibles de 10 x 38 mm (0,39 x 1,50"), 1
ASK-4-2	Portafusibles en riel DIN, fusibles de 10 x 38 mm (0,39 x 1,50"), 2
ASK-4-3	Portafusibles en riel DIN, fusibles de 10 x 38 mm (0,39 x 1,50"), 3
ASK-4-1I	Portafusibles en riel DIN, fusibles de 10 x 38 mm (0,39 x 1,50"), 1
ASK-4-2I	Portafusibles en riel DIN, fusibles de 10 x 38 mm (0,39 x 1,50"), 2
ASK-4-3I	Portafusibles en riel DIN, fusibles de 10 x 38 mm (0,39 x 1,50"), 3
ASK-6-1	Portafusibles en riel DIN, fusibles de 14 x 51 mm (0,55 x 2,01"), 1
ASK-6-2	Portafusibles en riel DIN, fusibles de 14 x 51 mm (0,55 x 2,01"), 2
ASK-6-3	Portafusibles en riel DIN, fusibles de 14 x 51 mm (0,55 x 2,01"), 3
ASK-6-1I	Portafusibles en riel DIN, fusibles de 14 x 51 mm (0,55 x 2,01"), 1
ASK-6-2I	Portafusibles en riel DIN, fusibles de 14 x 51 mm (0,55 x 2,01"), 2
ASK-6-3I	Portafusibles en riel DIN, fusibles de 14 x 51 mm (0,55 x 2,01"), 3

Ejemplos de pedidos: ASK-4-1, portafusibles montado en riel DIN para fusibles de 10 x 38 mm (0,39 x 1,50"), 1 polo.

ASK-6-3I, portafusibles montado en riel DIN para fusibles de 14 x 51 mm (0,55 x 2,01"), 3 polos, con luz indicadora.



ACCESORIOS

N.º DE MODELO	DESCRIPCIÓN
FUSIBLES CON RETARDO DE TIEMPO Y DOBLE ELEMENTO (250V). SERIE ASK6	
ECNR1-10PK	Fusibles, 250 V, 1 A, paquete de 10
ECNR2-10PK	Fusibles, 250 V, 2 A, paquete de 10
ECNR3-10PK	Fusibles, 250 V, 3 A, paquete de 10
ECNR5-10PK	Fusibles, 250 V, 5 A, paquete de 10
ECNR10-10PK	Fusibles, 250 V, 10 A, paquete de 10
ECNR15-10PK	Fusibles, 250 V, 15 A, paquete de 10
ECNR20-10PK	Fusibles, 250 V, 20 A, paquete de 10
ECNR25-10PK	Fusibles, 250 V, 25 A, paquete de 10
ECNR30-10PK	Fusibles, 250 V, 30 A, paquete de 10
FUSIBLES CON RETARDO DE TIEMPO PARA USO GENERAL (250V). SERIE ASK4, CLASSE M	
MEN1-10PK	Fusibles, 250 V, 1 A, paquete de 10
MEN2-10PK	Fusibles, 250 V, 2 A, paquete de 10
MEN3-10PK	Fusibles, 250 V, 3 A, paquete de 10
MEN5-10PK	Fusibles, 250 V, 5 A, paquete de 10
MEN10-10PK	Fusibles, 250 V, 10 A, paquete de 10
MEN15-10PK	Fusibles, 250 V, 15 A, paquete de 10
MEN20-10PK	Fusibles, 250 V, 20 A, paquete de 10
MEN25-10PK	Fusibles, 250 V, 25 A, paquete de 10
MEN30-10PK	Fusibles, 250 V, 30 A, paquete de 10
FUSIBLES CON RETARDO DE TIEMPO PARA USO GENERAL (500V). SERIE ASK4, CLASSE M	
MEQ1-10PK	Fusibles, 500 V, 1 A, paquete de 10
MEQ2-10PK	Fusibles, 500 V, 2 A, paquete de 10
MEQ3-10PK	Fusibles, 500 V, 3 A, paquete de 10
MEQ5-10PK	Fusibles, 500 V, 5 A, paquete de 10
MEQ10-10PK	Fusibles, 500 V, 10 A, paquete de 10
MEQ15-10PK	Fusibles, 500 V, 15 A, paquete de 10
MEQ20-10PK	Fusibles, 500 V, 20 A, paquete de 10
MEQ25-10PK	Fusibles, 500 V, 25 A, paquete de 10
MEQ30-10PK	Fusibles, 500 V, 30 A, paquete de 10
FISIBLES DE ACCIÓN RÁPIDA (600V). SERIE ASK4, CLASSE CC	
HCLR.5-10PK	Fusibles, 600V, 0,5 A, paquete de 10
HCLR.75-10PK	Fusibles, 600V, 0,75 A, paquete de 10
HCLR1-10PK	Fusibles, 600V, 1 A, paquete de 10
HCLR1.5-10PK	Fusibles, 600V, 1,5 A, paquete de 10
HCLR2-10PK	Fusibles, 600V, 2 A, paquete de 10
HCLR2.5-10PK	Fusibles, 600V, 2,5 A, paquete de 10
HCLR3-10PK	Fusibles, 600V, 3 A, paquete de 10
HCLR3.5-10PK	Fusibles, 600V, 3,5 A, paquete de 10
HCLR4-10PK	Fusibles, 600V, 4 A, paquete de 10
HCLR5-10PK	Fusibles, 600V, 5 A, paquete de 10
HCLR6-10PK	Fusibles, 600V, 6 A, paquete de 10
HCLR7-10PK	Fusibles, 600V, 7 A, paquete de 10
HCLR8-10PK	Fusibles, 600V, 8 A, paquete de 10
HCLR9-10PK	Fusibles, 600V, 9 A, paquete de 10
HCLR10-10PK	Fusibles, 600V, 10 A, paquete de 10
HCLR12-10PK	Fusibles, 600V, 12 A, paquete de 10
HCLR15-10PK	Fusibles, 600V, 15 A, paquete de 10
HCLR20-10PK	Fusibles, 600V, 20 A, paquete de 10
HCLR25-10PK	Fusibles, 600V, 25 A, paquete de 10
HCLR30-10PK	Fusibles, 600V, 30 A, paquete de 10

Nota: Para consultar nuestra selección completa de fusibles, visite es.omega.com/fuse



El modelo ASK-6-1I se muestra en un tamaño superior al real.



AEI modelo ASK-4-1 se muestra en un tamaño superior al real.



N.º DE MODELO	DESCRIPCIÓN
FUSIBLES DE CLASE MIDGET DE 250 V DE ACCIÓN RÁPIDA PARA LA SERIE ASK4	
MOL.5-10PK	Fusibles, 250V, 0,5 A, paquete de 10
MOL1-10PK	Fusibles, 250V, 1 A, paquete de 10
MOL1.5-10PK	Fusibles, 250V, 1,5 A, paquete de 10
MOL2-10PK	Fusibles, 250V, 2 A, paquete de 10
MOL2.5-10PK	Fusibles, 250V, 2,5 A, paquete de 10
MOL3-10PK	Fusibles, 250V, 3 A, paquete de 10
MOL4-10PK	Fusibles, 250V, 4 A, paquete de 10
MOL5-10PK	Fusibles, 250V, 5 A, paquete de 10
MOL6-10PK	Fusibles, 250V, 6 A, paquete de 10
MOL8-10PK	Fusibles, 250V, 8 A, paquete de 10
MOL10-10PK	Fusibles, 250V, 10 A, paquete de 10
MOL15-10PK	Fusibles, 250V, 15 A, paquete de 10
MOL20-10PK	Fusibles, 250V, 20 A, paquete de 10
MOL25-10PK	Fusibles, 250V, 25 A, paquete de 10
MOL30-10PK	Fusibles, 250V, 30 A, paquete de 10
FUSIBLES DE CLASE MIDGET DE 600V DE ACCIÓN RÁPIDA PARA LA SERIE ASK4	
MCL.5-10PK	Fusibles, 600V, 0,5 A, paquete de 10
MCL1-10PK	Fusibles, 600V, 1 A, paquete de 10
MCL1.5-10PK	Fusibles, 600V, 1,5 A, paquete de 10
MCL2-10PK	Fusibles, 600V, 2 A, paquete de 10
MCL2.5-10PK	Fusibles, 600V, 2,5 A, paquete de 10
MCL3-10PK	Fusibles, 600V, 3 A, paquete de 10
MCL3.5-10PK	Fusibles, 600V, 3,5 A, paquete de 10
MCL4-10PK	Fusibles, 600V, 4 A, paquete de 10
MCL5-10PK	Fusibles, 600V, 5 A, paquete de 10
MCL6-10PK	Fusibles, 600V, 6 A, paquete de 10
MCL8-10PK	Fusibles, 600V, 8 A, paquete de 10
MCL10-10PK	Fusibles, 600V, 10 A, paquete de 10
MCL12-10PK	Fusibles, 600V, 12 A, paquete de 10
MCL15-10PK	Fusibles, 600V, 15 A, paquete de 10
MCL20-10PK	Fusibles, 600V, 20 A, paquete de 10
MCL25-10PK	Fusibles, 600V, 25 A, paquete de 10
MCL30-10PK	Fusibles, 600V, 30 A, paquete de 10
RIEL DIN	
XBANS3575P	Riel DIN, 35 x 7,5 mm x 2 m (1,4 x 0,30" x 6,6'), con ranura
XBANS3575U	Riel DIN, 35 x 7,5 mm x 2 m (1,4 x 0,30" x 6,6'), sólido
XBANS3515P	Riel DIN, 35 x 15 mm x 2 m (1,4 x 0,60" x 6,6'), con ranura
XBANS3515U	Riel DIN, 35 x 15 mm x 2 m (1,4 x 0,60" x 6,6'), sólido
XBANS3575PL	Riel DIN, 35 x 7,5 mm x 2 m (1,4 x 0,30" x 6,6'), con ranura, de aluminio

M