

MANÓMETRO DIFERENCIAL DE ENTRADA DOBLE

VERSIONES USB E INALÁMBRICA DISPONIBLES

Serie HHP886



- ✓ Pantalla doble y entradas de presión dobles
- ✓ Muestra entrada 1, entrada 2 o presión diferencial
- ✓ Unidades seleccionables por el usuario, psi, mbar, inH₂O y mmH₂O
- ✓ Incluye funda de caucho protectora
- ✓ Modelos USB e inalámbrico con software para registro de datos

Los manómetros serie HHP886 de OMEGA presentan una entrada de presión doble (P1 y P2) y una pantalla doble que puede configurarse para mostrar simultáneamente P1 y P2 o P1 y la presión diferencial (P1 - P2). La presión se muestra en una de cuatro unidades seleccionables por el usuario y una función de registro almacenará la presión MÁX., MÍN., MÁX.-MÍN. y MEDIA para cada canal para una visualización posterior. Los modelos también están disponibles con una conexión USB o interfaz inalámbrica para el registro de datos a tiempo real en un ordenador. El software permite al usuario ver los datos en un formato gráfico o exportarlos a archivos de texto o Excel para su posterior manipulación.

ESPECIFICACIONES

Rango de medición y resolución:

psi: ±2,0000

mbar: ±150,00

inH₂O: ±60,00

mmH₂O: ±1500,0

Precisión: ±1,5 % escala completa a 23 ±5 °C, < 75% de HR

Temperatura de funcionamiento: 0 a 50 °C (32 a 122 °F)

Medios compatibles: Gases puros, secos, no corrosivos

Pilas: 4 "AAA" (incluidas)

Vida útil de la batería: 200 horas (indicador de batería baja en la pantalla)

¡Tubos incluidos!

Apagado automático: Si el usuario activa esta función, la unidad se apagará después de 15 minutos sin necesidad de presionar ningún botón

Frecuencia inalámbrica: 910 a 920 MHz

Distancia de transmisión: 25 m (82') sin interferencia magnética

Puertos de presión: Conectores de manguera para tubos ID flexibles de 4 mm (se incluyen)

Dimensiones: 177 mm de alto x 83 mm de ancho x 40 mm de profundidad (7,0 x 3,3 x 1,6")

Peso: 230 g (8,1 onzas) (pilas incluida)

El modelo HHP886, con tubos incluidos, se muestra en un tamaño inferior al real.



A

INSTRUMENTOS DE PRESIÓN

Para hacer su pedido, visite es.omega.com/hhp886 para consultar precios y detalles

N.º DE MODELO	DESCRIPCIÓN
HHP886	Manómetro de entrada doble con alimentación por batería
HHP886U	Manómetro de entrada doble con alimentación por batería con salida USB, incluye cable USB y software
HHP886W	Manómetro de entrada doble con alimentación por batería con interfaz inalámbrica (versión de EE. UU.), incluye receptor inalámbrico y software

ACCESORIOS

N.º DE MODELO	DESCRIPTION
HH800-ADAPTOR	Adaptador de CC para modelo con USB solamente
SC-800	Estuche blando

Completo de serie con dos longitudes de tubos 1,5 m (5') con adaptadores de 1/8 MNPT, 4 pilas "AAA", funda de caucho protectora y manual del operador.

Ejemplos de pedidos: HHP886, manómetro manual con tubos y adaptadores. HHP886W, manómetro manual con tubos, receptor inalámbrico y software.