

Termopares aislados listos para usarse con conductores desnudos

Disponibilidad de longitudes, aislamientos y configuraciones personalizadas

En prácticos paquetes de 5 unidades


CUMPLE O SUPERA LOS REQUISITOS ESPECIALES (SLE) Y EN 60584-2: Tolerancia clase 1



- Disponible para la venta en convenientes paquetes de 5
- Aislamiento de PFA, Kapton®, o trenzado de vidrio
- Cables de calibre 20, 24, 30, 36 y 40 AWG
- Longitudes estándar de 1 y 2 m (40 y 80")
- Calibración NIST disponible
- Cantidades OEM disponibles

“TT” Aislamiento PFA

“GG” Aislamiento de trenzado de vidrio



Actualmente disponibles

CONECTORES M8/M12



Cable con aislamiento PFA y calibre fino 40

Aislamiento KAPTON®

Etiquetas adhesivas Tap también disponibles

Las etiquetas adhesivas del termopar fijan las sondas de alambre a la superficie. Las etiquetas adhesivas TAP tienen un grosor de 0.064 mm (0.002") y se pueden usar a una temperatura máxima de 180 °C (356 °F). Están hechas de una película de poliimida con un adhesivo sensible a la presión.



El modelo TAP, rollo de 100 etiquetas adhesivas, se muestra en un tamaño menor al real.

Para hacer su pedido

Número de modelo y código de color ANSI	Calibre AWG	Diámetro mm (pulg)	Aislamiento
5TC-GG-(*)-20-(**)	20	0.81 (0.032)	Trenzado de vidrio
5TC-GG-(*)-24-(**)	24	0.51 (0.020)	Trenzado de vidrio
5TC-GG-(*)-30-(**)	30	0.25 (0.010)	Trenzado de vidrio
5TC-GG-(*)-36-(**)	36	0.13 (0.005)	Trenzado de vidrio
5TC-TT-(*)-20-(**)	20	0.81 (0.032)	PFA
5TC-TT-(*)-24-(**)	24	0.51 (0.020)	PFA
5TC-TT-(*)-30-(**)	30	0.25 (0.010)	PFA
5TC-TT-(*)-36-(**)	36	0.13 (0.005)	PFA
5TC-TT-(*)-40-(**)	40	0.08 (0.003)	PFA
5TC-KK-(*)-20-(**)	20	0.81 (0.032)	Kapton®
5TC-KK-(*)-24-(**)	24	0.51 (0.020)	Kapton®
5TC-KK-(*)-30-(**)	30	0.25 (0.010)	Kapton®

* Inserte calibración J, K, T, o E. ** Especifique la longitud: inserte "36" para una longitud de 1 m o "72" para una longitud de 2 m.

Nota: para los cables GG o TT, hay un costo adicional por cada 300 mm (12") por paquete de 5.

Para el cable KK, hay un costo adicional por cada 300 mm (12") por paquete de 5.

Para la clavija macho recta M8, agregue "M8-S-M" al número de modelo, con costo adicional; para la clavija macho recta M12, añada "M12-S-M" al número de modelo, con costo adicional.

Para la clavija macho de ángulo recto M8, añada "M8-R-M" al número de modelo, con costo adicional; para la clavija macho de ángulo recto M12, añada "M12-S-M" al número de modelo, con costo adicional.

Ejemplo de pedido: 5TC-TT-K-30-36, paquete de 5, termopares con aislamiento PFA, calibración de tipo K (CHROMEGA®-ALOMEGA®), calibre 30 AWG, 1 m (40") de longitud, terminales de conductores desnudos.