

Termómetro con registrador de datos OMEGAETTE™

HH306A



Estándar sin puntos

Incluye USB y cables de interfaz RS232

- ✓ Termopar tipo K
- ✓ Registrador de 16.000 datos
- ✓ Interfaces USB y RS232 con software de Windows
- ✓ Pantalla triple
- ✓ Entrada dual tipo K
- ✓ Reloj en tiempo real
- ✓ Apagado automático
- ✓ Función HOLD
- ✓ Función MÁX./MÍN. (únicamente entrada 1)
- ✓ Resolución 0,1°C/0,1°F
- ✓ Indicación de batería baja

El HH306A es un termómetro pequeño de entrada dual más un potente registrador de datos. La unidad puede almacenar hasta 16.000 registros a intervalos programados hasta una vez por segundo. La unidad cuenta con software de Windows® (Windows 98, NT, XP, ME, Vista) para la pantalla y el almacenaje de datos.

Especificaciones

Precisión a 23 ±5°C:

- 200 a 200°C ±0.2% rdg +1°C
- 200 a 400°C ±0.5% rdg +1°C
- 400 a 1370°C ±0.2% rdg +1°C
- 328 a -200°F ±0.5% rdg + 2°F
- 200 a 200°F ±0.2% rdg + 2°F
- 200 a 2498°F ±0.3% rdg + 2°F

Resolución 0,1°: -200,0 a 200,0

Condiciones de funcionamiento:

- 0 a 50 °C (32 a 122 °F)
- 0% a 80% HR (0 a 35 °C, 32 a 95 °F)
- 0% a 60% HR (35 a 50 °C, 95 a 122 °F)

Temperatura de almacenamiento:

- 20 a 60 °C (-4 a 140 °F)

Protección de entrada: Máximo 60 Vcc o 24 Vrms CA

Batería: 9V (incluida)

Dimensiones:

184 de alto x 64 de ancho x 30 mm de profundidad (7,25 x 2,5 x 1,2")

Peso: aprox. 210 g (7,4 onzas)




HH306A se muestra con sonda KTSS-HH, se venden por separado, visite omega.com/jmtss para más información de sondas.

Se incluye termopar gratuito

Este modelo incluye un termopar tipo K de alambre rebordeado aislado de 1 m (40") gratuito con conector subminiatura y soporte de carrete para alambre (1 por canal)

Solicite un recambio Modelo N° SC-TT-K-30-36.



Para hacer su pedido Visite es.omega.com/hh306a para consultar precios y detalles

N.º de modelo	Descripción
HH306A	Termómetro tipo k manual 0,1°C/F
SC-TT-K-30-36	Termopar tipo K con entrada dual de recambio
HH300-ADAPTADOR	Adaptador CA
HH300-CABLE	Cable de interfaz RS232 de recambio
HH300-CABLE-USB	Cable de interfaz USB de recambio
CAL-3-HH	Calibración con puntos rastreable por NIST

Completo de serie con 2 termopares tipo K de alambre rebordeado (1 por canal), cables de interfaz USB y RS232, software, estuche portátil, batería de 9V, certificado NIST (sin puntos) y manual del operador.

Ejemplo de pedido: HH306A, termómetro con registrador de datos de entrada dual. **OCW-3**, OMEGACARE™ amplía la garantía estándar de 1 año a un total de 4 años.