


Cable de conexión aislado de vidrio PFA para calentadores de alta temperatura

Serie HTTG



- ✓ Clasificación de temperatura 250 °C (482 °F)
- ✓ Certificado por UL y CSA*
- ✓ Conductor de cobre niquelado al 7% de trenzado único
- ✓ Aislamiento de vidrio y cinta PFA con trenzado de vidrio tratado con PFA
- ✓ Dos retractilados de vidrio



Los hilos conductores de alta temperatura HTTG son ideales para electrodomésticos, equipos de calefacción y refrigeración comerciales, hornos, calentadores de cintas, tirillas y cartuchos y aplicaciones similares hasta 250 °C (482 °F).

El HTTG tiene excelentes capacidades de remoción y corte, por lo cual resulta ideal para la fabricación y el montaje de gran volumen. El trenzado de vidrio tratado y resistente permiten que el producto resista la flexión continua y el uso mecánico intenso.

El HTTG es resistente a la humedad, químicamente inerte y está fabricado con materiales estables al calor.

¡PRECAUCIÓN Y ADVERTENCIA!
Existe peligro de incendio y descarga eléctrica en caso de que los productos se utilicen o se instalen incorrectamente o sean utilizados por personal no cualificado.

Tabla de descuento	
50 a 99 pies.....	10%
100 a 199 pies.....	15%
200 a 499 pies.....	20%
499 pies en adelante arriba.....	25%

Para hacer su pedido, visite es.omega.com/httg-1cu para consultar precios y detalles

Calibrador	N.º de modelo	Trenzado	Voltios OD nominales	Ancho aprox. mm (pulgadas)	Kg./300 m (lb/1.000' pies)
22	HTTG-1CU-322S	7 x 30	300	2,0 (0,08)	3,4 (7,5)
22	HTTG-1CU-622S		600	2,4 (0,10)	3,9 (85)
20	HTTG-1CU-320S	10 x 30	300	2,1 (0,08)	4,1 (9,0)
20	HTTG-1CU-620S		600	2,6 (0,10)	4,5 (10,0)
18	HTTG-1CU-318S	16 x 30	300	2,3 (0,09)	5,0 (11,0)
18	HTTG-1CU-618S		600	2,7 (0,11)	5,7 (12,5)
16	HTTG-1CU-316S	26 x 30	300	2,7 (0,11)	7,5 (16,5)
16	HTTG-1CU-616S		600	3,1 (0,12)	7,7 (17,0)
14	HTTG-1CU-314S	41 x 30	300	3,1 (0,12)	10,2 (22,5)
14	HTTG-1CU-614S		600	3,4 (0,14)	10,7 (23,5)
12	HTTG-1CU-312S	65 x 30	300	3,5 (0,14)	14,5 (32,0)
12	HTTG-1CU-612S		600	3,9 (0,15)	15,0 (33,0)
10	HTTG-1CU-310S	105 x 30	300	4,5 (0,18)	21,50 (47,5)
10	HTTG-1CU-610S		600	4,9 (0,19)	22,0 (48,5)
8	HTTG-1CU-608S	133 x 29	600	5,8 (0,23)	32,9 (72,5)

* Nota: El cable HTTG tiene certificación CSA y está listado en UL. **Color estándar:** natural (tostado).

Ejemplos de pedidos: HTTG-1CU-614S, bobina de 200' de cable trenzado calibre 14.

HTTG-1CU-616S, bobina de 100' de cable trenzado calibre 16.

Vea la introducción del cable de conexión del calentador para la capacidad de transporte de corriente y la reducción de la capacidad nominal.