

# Termopares de rápida desconexión con conectores miniatura

- ✓ Vaina de acero inoxidable 304, 310, 316 o 321, Inconel o Super OMEGA CLAD™ XL
- ✓ Conector SMP con código de colores
- ✓ Disponibilidad de longitudes personalizadas
- ✓ Conector de nailon reforzado con fibra de vidrio, cuerpo calificado a 220 °C
- ✓ Disponibilidad de conectores de LCP y de cerámica

Disponibile como  
**SUPER**  
OMEGA CLAD™ XL  
SONDAS DE TERMOPAR

OMEGACAL™  
Calibrado de fabrica  
DISPONIBLE

COMPRUEBA O VERIFICA  
LOS LÍMITES RESERVADOS DE ERROR  
EXCEDE EL LÍMITE  
DE ERROR ESPECIAL (SLE)  
Y EN 60584-2:  
Tolerancia clase 1

Se muestra en un tamaño inferior al real.

Conector de acoplamiento con abrazadera para cables incluido

Sondas mini de desconexión rápida

Para hacer su pedido, visite <a href="http://mx.omega.com/jmqss">mx.omega.com/jmqss</a> para consultar precios y detalles			
Aleación/Código de color conforme a IEC	Diá. vaina en mm	N.º de modelo de 150 mm de largo	N.º de modelo de 300 mm de largo
Constantán de hierro Vaina de acero inoxidable 304 <b>J</b>	0,25 0,50 0,75 1,00 1,50 3,00	SICSS-IM025(*)-150 SICSS-IM050(*)-150 SICSS-IM075(*)-150 JMQSS-IM100(*)-150 JMQSS-IM150(*)-150 JMQSS-IM300(*)-150	SICSS-IM025(*)-300 SICSS-IM050(*)-300 SICSS-IM075(*)-300 JMQSS-IM100(*)-300 JMQSS-IM150(*)-300 JMQSS-IM300(*)-300
CHROMEGA™-ALOMEGA™ Vaina de acero inoxidable 304 <b>K</b>	0,25 0,50 0,75 1,00 1,50 3,00	SCASS-IM025(*)-150 SCASS-IM050(*)-150 SCASS-IM075(*)-150 KMQSS-IM100(*)-150 KMQSS-IM150(*)-150 KMQSS-IM300(*)-150	SCASS-IM025(*)-300 SCASS-IM050(*)-300 SCASS-IM075(*)-300 KMQSS-IM100(*)-300 KMQSS-IM150(*)-300 KMQSS-IM300(*)-300
CHROMEGA™-ALOMEGA™ Vaina Super OMEGA CLAD™ XL <b>K</b>	0,25 0,50 0,75 1,00 1,50 3,00	SCAXL-IM025(*)-150 SCAXL-IM050(*)-150 SCAXL-IM075(*)-150 KMQXL-IM100(*)-150 KMQXL-IM150(*)-150 KMQXL-IM300(*)-150	SCAXL-IM025(*)-300 SCAXL-IM050(*)-300 SCAXL-IM075(*)-300 KMQXL-IM100(*)-300 KMQXL-IM150(*)-300 KMQXL-IM300(*)-300
OMEGA-P™-OMEGA-N™ Vaina Super OMEGA CLAD™ XL <b>N</b>	0,50 0,75 1,00 1,50 3,00	SNNXL-IM050(*)-150 SNNXL-IM075(*)-150 NMQXL-IM100(*)-150 NMQXL-IM150(*)-150 NMQXL-IM300(*)-150	SNNXL-IM050(*)-300 SNNXL-IM075(*)-300 NMQXL-IM100(*)-300 NMQXL-IM150(*)-300 NMQXL-IM300(*)-300
CHROMEGA™-Constantán Vaina de acero inoxidable 304 <b>E</b>	0,25 0,50 0,75 1,00 1,50 3,00	SCXSS-IM025(*)-150 SCXSS-IM050(*)-150 SCXSS-IM075(*)-150 EMQSS-IM100(*)-150 EMQSS-IM150(*)-150 EMQSS-IM300(*)-150	SCXSS-IM025(*)-300 SCXSS-IM050(*)-300 SCXSS-IM075(*)-300 EMQSS-IM100(*)-300 EMQSS-IM150(*)-300 EMQSS-IM300(*)-300
Constantán de cobre Vaina de acero inoxidable 304 <b>T</b>	0,50 0,75 1,00 1,50 3,00	SCPSS-IM050(*)-150 SCPSS-IM075(*)-150 TMQSS-IM100(*)-150 TMQSS-IM150(*)-150 TMQSS-IM300(*)-150	SCPSS-IM050(*)-300 SCPSS-IM075(*)-300 TMQSS-IM100(*)-300 TMQSS-IM150(*)-300 TMQSS-IM300(*)-300
OMEGALOY™ Vaina de Inconel 600 <b>N</b>	0,25 0,50 0,75 1,00 1,50 3,00	SNNIN-IM025(*)-150 SNNIN-IM050(*)-150 SNNIN-IM075(*)-150 NMQIN-IM100(*)-150 NMQIN-IM150(*)-150 NMQIN-IM300(*)-150	SNNIN-IM025(*)-300 SNNIN-IM050(*)-300 SNNIN-IM075(*)-300 NMQIN-IM100(*)-300 NMQIN-IM150(*)-300 NMQIN-IM300(*)-300

\* Especifique tipo de unión: "E" (expuesta), "G" (a tierra), o "U" (sin conexión a tierra). **Para consultar las otras longitudes disponibles, póngase en contacto con el Departamento de Ventas.** Para realizar un pedido con vaina de Inconel, cambie "SS" en el número de modelo por "IN", sin coste adicional. El tipo J no está disponible en Inconel con diámetro de 0,25. Ejemplo: **KMQIN-IM300G-150**. Para pedidos con vaina de acero inoxidable 310, 316 o 321, cambie en el número de modelo "SS" por "310SS", "316SS" o "321SS", respectivamente, sin coste adicional. Ejemplo: **TMQ321SS-IM300G-300**.

Ejemplo de pedido: **KMQSS-IM300G-150**, sonda subminiatura de desconexión rápida, de tipo K, vaina de acero inoxidable con DE de 3 mm, 150 mm de largo, unión con conexión a tierra.