

Se muestra en un tamaño inferior al real.

Panel de tomas

Con conectores miniatura con código de colores

- ✓ Montaje con encaje a presión
- ✓ Circuitos numerados
- ✓ Disponible en tamaños estándar
- ✓ Admite todos los conectores miniatura machos
- ✓ Paneles de aluminio anodizado de 2,3 mm (0,09") de grosor
- ✓ Cada panel incluye tapas protectoras de polvo gratuitas

La sonda CASS-361U-12 incluye conector de acoplamiento y abrazadera para cables, cable EXPP-K-24-25 y conector SMPW-K-M de forma gratuita.

3,3 mm (0,13") de diá.


3,3 mm (0,13")

3,3 mm (0,13")

Muestra el código de color ANSI

Para hacer su pedido con código de color IEC, visite omegaeng.es

Montaje en corte rectangular



Paneles personalizados

Los paneles de tomas miniatura OMEGA® se fabrican con tomas de corriente miniatura de panel y conjuntos de terminales a presión en una placa brillante de aluminio anodizado. A continuación se puede observar una lista de precios de algunos de los paneles de OMEGA con tomas miniatura y código de colores. Debido a la infinita variedad de tamaños de paneles y diferentes calibraciones de termopar, no se muestran los precios de todos los productos. Hay paneles especiales disponibles con interruptores, medidores o ambos. Consulte con el Departamento de Ventas los precios de cualquier configuración que no se muestre en esta lista de precios. Especifique el número de filas, la cantidad total de tomas y la calibración. Todos los precios incluyen el panel y las tomas.

Los cuerpos de los conectores están hechos de plástico de alto impacto y tienen una temperatura máxima de servicio de 205 °C (401 °F). Los paneles se fabrican en aluminio resistente de 2,3 mm (0,09") con un acabado pulido. El anodizado brillante contribuye a su durabilidad y resistencia a la corrosión.

Tapas protectoras de polvo adicionales: MPJ-CAP, paquete de 12 unidades



Información sobre precios y descuentos por cantidad

Los precios que se muestran corresponden a las calibraciones J, K, T, E, R, S, N, G, C, D y U. Para calcular el precio de más de un panel de cualquier tipo, utilice como referencia la siguiente lista de precios:

- 1 Fila.....por panel , + tomas
- 2 Filas.....por panel , + tomas
- 3 Filas.....por panel , + tomas
- 4 Filas.....por panel , + tomas

Tomas de corriente miniatura de panel, modelo n.º MPJ. Utilice la tabla de descuentos por cantidad de conectores de la derecha. El precio del panel vacío no está sujeto a descuento.

Espacio entre orificios

3,3 mm (0,13") a ambos lados, diámetro de 3,3 mm (0,13") por orificio de montaje

Tabla de descuentos

1-10.....	Neto
11-24.....	10%
25-49.....	15%
50-99.....	20%
100 o más.....	Consulte al Departamento de Ventas

Para hacer su pedido, visite es.omega.com/mjp para consultar precios y detalles

Circuitos por fila	Dimensiones: mm (pulgadas)	1 Fila 45 H (1,75)	2 Filas 83 H (3,25)	3 Filas 108 H (4,25)	4 Filas 133 H (5,25)
6	111 mm de largo (4,38")	MJP1-06-(*)	MJP2-12-(*)	MJP3-18-(*)	MJP4-24-(*)
12	207 mm de largo (8,13")	MJP1-12-(*)	MJP2-24-(*)	MJP3-36-(*)	MJP4-48-(*)
18	302 mm de largo (11,88")	MJP1-18-(*)	MJP2-36-(*)	MJP3-54-(*)	MJP4-72-(*)

Tapas protectoras de polvo incluidas.

Nota: todos los paneles de tomas MJP de OMEGA® se montan sin coste adicional.

* Introduzca la calibración de termopar J, K, T, E, R, S, N, G, C, D o U.

Ejemplo de pedido: MJP3-54-K, panel de tomas de 3 filas con código de colores y conector de tipo K.