

Accesorios para conectores

Para conectores tamaño estándar

Vista de OSTW-SC-T



El conector se vende por separado.



Vista de GST-SC-K

Carrete para alambre (Soporte de carrete)

N.º de modelo	Conectores compatibles
OSTW	USTW, OSTW, HSTW
GST	GST

* Introduzca la calibración del termopar: J, K, T, E, R/S, N o U (No compensado)



DX-BRLX, abrazadera para tubo de dos elementos.



X-BRLK, abrazadera para tubo.


Abrazaderas para tubo (de uno o dos elementos)

N.º de modelo	Conectores compatibles
X-BRLK-(*)	USTW, OSTW, OGP, GST, HSTW, HGST, OTP
DX-BRLK-(*)	USTW, OSTW, OGP, HSTW

* Introduzca el diámetro de la sonda: "116" para 1/16", "18" para 1/8", "316" para 3/16", o "14" para 1/4"

Ejemplos de pedidos: X-BRLK-14, abrazadera tubo para sondas de 1/4" de diámetro. DX-BRLK-14, abrazadera tubo dual para sondas de 1/4" de diámetro.

SSRT-316-10




Tubos estándar de protección de cables

N.º de modelo	Conectores compatibles
SSRT-316-(*)	OST, OSTW, HSTW, USTW, OGP, OTP, GST, HGST, DTC
SSRT-18-(*)	
SSRT-332-(*)	

* Introduzca la cantidad del paquete: Seleccione paquetes de 5, 10, 50, 100

El número central denota el diámetro interior del tubo: "316" para 3/16", "18" para 1/8", "332" para 3/32"

Abrazadera para cables PCLM




Abrazaderas para cables

N.º de modelo	Conectores compatibles
PCLM	USTW, OSTW, OGP, HSTW, OTP
PCLM-DTC	DTC
PCLM-GST	GST, HGST

Abrazaderas para cables con núcleo de ferrita

N.º de modelo	Conectores compatibles
PCLM-FT	OSTW, HSTW, OGP, HGST, GST, OTP

Abrazadera SFCL.



Abrazaderas de seguridad

N.º de modelo	Conectores compatibles
SFCL	USTW, OSTW, OGP, GST, HSTW, HGST

RSACL, soporte de montaje en panel con orificios redondos.



SACL, soporte de montaje para panel.



Orificios de montaje de 34,9 mm (1,375"). Requiere un margen entre agujeros del panel de 3,8 mm (0,150").

Soportes de montaje en panel con orificios redondos

N.º de modelo	Conectores compatibles
RSACL	USTW, OSTW, OGP, GST, HSTW, HGST

Soportes de montaje para panel

N.º de modelo	Conectores compatibles
SACL	USTW, OSTW, OGP, GST, HSTW, HGST
TACL	OTP




Accesorios para conectores



Protector de caucho - SRB
Calificado a 95 °C (203 °F)
SRBS calificado a 230 °C (446 °F)

Protectores de caucho

N.º de modelo	Conectores compatibles
SRB	USTW, OSTW, OGP, HSTW
SRBS	USTW, OSTW, OGP, HSTW



**Cojinetes
engastados de latón
o acero inoxidable
también disponibles**



Cojinete engastado

Para hacer su pedido, visite es.omega.com/ostw-sc_stnd_con_acc para consultar precios y detalles

Número de modelo	Tipo de estilo	Diá. A-ID mm (pulg.)	Diá. "B" mm (pulg.)	Diá. C-OD mm (pulg.)	Diá. D mm (pulg.)	Diá. E mm (pulg.)	Compatible Connectors
(*)B-OST-CR1.5MM-(**)	1	1,57 (.062)	3,25 (.128)	2,94 (.116)	N/D	N/D	OST, OSTW, HST, HSTW, GST, UST
(*)B-OST-CR062-(**)	1	1,65 (.065)	3,25 (.128)	2,94 (.116)	N/D	N/D	USTW, HFSTW, OGP, OTP, NOX, NHX, NHHX, UHX
(*)B-OST-CR2.0MM-(**)	1	2,05 (.081)	3,25 (.128)	2,94 (.116)	N/D	N/D	
(*)B-OST-CR093-(**)	1	2,43 (.096)	3,25 (.128)	4,69 (.185)	N/D	N/D	
(*)B-OST-CR3.0MM-(**)	1	3,09 (.122)	3,96 (.156)	4,69 (.185)	N/D	N/D	
(*)B-OST-CR125-(**)	1	3,25 (.128)	3,96 (.156)	4,69 (.185)	N/D	N/D	
(*)B-OST-CR4.5MM-(**)	2	4,59 (.181)	4,36 (.172)	6,35 (.250)	5,33 (.210)	1,77 (.070)	OST, OSTW, HST, HSTW, GST, UST, OGP, OTP, NOX, NHX, NHHX, UHX
(*)B-OST-CR188-(**)	2	4,85 (.191)	4,36 (.172)	6,35 (.250)	5,33 (.210)	1,77 (.070)	
(*)B-OST-CR5.5MM-(**)	2	5,58 (.220)	4,36 (.172)	7,87 (.310)	5,33 (.210)	1,77 (.070)	
(*)B-OST-CR6.0MM-(**)	2	6,09 (.240)	4,36 (.172)	7,87 (.310)	5,33 (.210)	1,77 (.070)	
(*)B-OST-CR250-(**)	2	6,42 (.253)	4,36 (.172)	7,87 (.310)	5,33 (.210)	1,77 (.070)	
(*)B-DTC-CR250-(**)	3	6,09 (.240)	N/D	7,87 (.310)	N/D	N/D	DTC
(*)B-DST-CR6.0MM-(**)	3	6,42 (.253)	N/D	7,87 (.310)	N/D	N/D	

Ejemplo de pedido: SB-OST-CR250-100, paquete de 100 cojinetes engastados de acero inoxidable para sonda de 0,250" de diámetro.

(*) Introduzca "B" para latón o "S" para acero inoxidable. (**) (***) Introduzca cantidad: "10" o "100".

El número CR indica un diámetro de sonda compatible.

Para hacer su pedido de una herramienta de engastado con estos cojinetes, especifique el número de modelo BB-OST-CT.

Accesorios para tapas de abrazadera de cables Para uso con los conectores tamaño estándar OSTW

Arandelas de abrazadera protectoras de silicona de 0,25" de largo



N.º de modelo.	Diá. interno mm (pulg.)	Diá. exterior mm (pulg.)	Longitud mm (pulg.)	Conectores compatibles
SSRT-CC-018-(*)	3,18 (0,125)	4,77 (0,188)	6,35 (0,250)	OSTW-CC macho o hembra
SSRT-CC-332-(*)	2,38 (0,094)			
SSRT-CC-116-(*)	1,59 (0,063)			
SSRT-CC-132-(*)	0,79 (0,032)			


* Introduzca la cantidad del paquete: seleccione paquetes de 5, 10, 50 o 100.

El número del centro denota el diámetro interior de la arandela para un tubo protector de 0,75" de largo

OST-CC-TOOL, se muestra en un tamaño inferior al real.



Todo el montaje se completa desde el lado superior.
Cable preliminar: tira recta, no requiere bucle
1º: coloque la placa posterior y el cuerpo del conector
2º: ajuste el cable
3º: ajuste los 4 tornillos de la tapa
Herramienta para montaje



N.º de modelo	Conectores compatibles
OST-CC-TOOL	OST macho o hembra
SMP-CC-TOOL	SMP macho o hembra