

Temporizador programable

PTC-14



PTC-14 se muestra en su tamaño real.

- ✓ 9 modos programables
- ✓ 6 rangos de programación
- ✓ Código de seguridad
- ✓ 1 o 2 tiempos más 1 contacto instantáneo
- ✓ Función programable de reinicio
- ✓ Reinicio y retención externos
- ✓ Protección contra la entrada de polvo y agua IP65
- ✓ Estado del LED e indicadores de programación

Consumo de corriente: 3 Va máx.
Especificaciones de contacto:
 OP1: 8 A @ 240 Vcc, SPDT
 OP2: 5 A @ 240 Vcc resistiva, SPST
Tiempo de reinicio: 100 mseg. máx.
Condiciones ambientales:
Temperatura de funcionamiento: 0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Temperatura de almacenamiento: 0 a 70 °C (32 a 158 °F)

Aprobaciones: De conformidad con las directivas EN50081-1 y EN50082-1 para EMC y EN61010-1 para bajo voltaje de la CE
Peso: 140 g (5 oz)

El temporizador programable PTC-14, que se presenta en una carcasa compacta de 75 de largo x 33 de ancho x 69 mm de diám. (2,9 x 1,3 x 2,7"), es un producto extremadamente versátil que ofrece nueve modos operativos aplicados a los contactos de relé de salida de dos tiempos. Cuando se utiliza únicamente un temporizador, la otra salida funciona como un conjunto de contactos de transferencia instantánea. El modelo único ofrece una programación que oscila entre 0,1 segundos y 100 horas.

Especificaciones


Rangos de programación: 0 a 999,9 seg., 0 a 9999 seg., 0 a 9999 min., 0 a 99 min. 59 seg., 0 a 99 h 59 min., 23:59 en modo reloj de 24 h

Modos de programación: DE, DDE, DP, CCT, DE-2, IT-2, DE-IT, DD-2, reloj de 24 horas

Voltaje de suministro: 12 a 24 Vca/Vcc

Variación del suministro: ±10% de voltaje de alimentación

Batería de reserva: 3 Vcc externos para retener reloj en modo 24 horas en caso de pérdida de voltaje de suministro



Para hacer su pedido, visite es.omega.com/ptc-14 para consultar precios y detalles

N.º de modelo	Descripción
PTC-14	Temporizador programable, bajo voltaje

Completo de serie con manual del operador.

Ejemplo de pedido: PTC-14, temporizador programable, bajo voltaje.

OCW-3, OMEGACARESM amplía la garantía estándar de 1 año a un total de 4 años.