

Termopares de desconexión rápida para altas temperaturas


Disponibles como
SUPER
OMEGA^{CLAD}™ XL
THERMOCOUPLE PROBES

CUMPLE O SUPERA LOS
LÍMITES ESPECIALES
DE ERROR (SLE)
Y LA NORMA EN 60584-2:
Tolerancia clase 1

OMEGA^{GAL}
Calibrado de fábrica
DISPONIBLE

Disponible
Tipo N con vaina de
Inconel Consulte al
Departamento de Ventas

- ✓ Con conector de cerámica de tipo SHX o NHX calificado para 650 °C
- ✓ Vaina de acero inoxidable 304, 310, 316 o 321, Inconel o Super OMEGA^{CLAD}™ XL
- ✓ Abrazadera de tubo incluida para mayor fortaleza en tamaño estándar
- ✓ Incluye conector de acoplamiento gratuito




Tamaño estándar

Visite es.omega.com/sicss-shx para consultar precios y detalles

Aleación/Código de color conforme a IEC	Diám. vaina en mm	Número de modelo Unión a tierra	Número de modelo Unión sin conexión a tierra	Número de modelo Unión expuesta
CONSTANTÁN DE HIERRO Vaina de acero inoxidable 304 J	1,5	ICSS-IM15G-300-NHX	ICSS-IM15U-300-NHX	ICSS-IM15E-300-NHX
	3,0	ICSS-IM30G-300-NHX	ICSS-IM30U-300-NHX	ICSS-IM30E-300-NHX
	4,5	ICSS-IM45G-300-NHX	ICSS-IM45U-300-NHX	ICSS-IM45E-300-NHX
	6,0	ICSS-IM60G-300-NHX	ICSS-IM60U-300-NHX	ICSS-IM60E-300-NHX
CHROMEGA™-ALOMEGA™ Vaina de acero inoxidable 304 K	1,5	CASS-IM15G-300-NHX	CASS-IM15U-300-NHX	CASS-IM15E-300-NHX
	3,0	CASS-IM30G-300-NHX	CASS-IM30U-300-NHX	CASS-IM30E-300-NHX
	4,5	CASS-IM45G-300-NHX	CASS-IM45U-300-NHX	CASS-IM45E-300-NHX
	6,0	CASS-IM60G-12-NHX	CASS-IM60U-300-NHX	CASS-IM60E-300-NHX
CHROMEGA™-CONSTANTAN Vaina de acero inoxidable 304 E	1,5	CXSS-IM15G-300-NHX	CXSS-IM15U-300-NHX	CXSS-IM15E-300-NHX
	3,0	CXSS-IM30G-300-NHX	CXSS-IM30U-300-NHX	CXSS-IM30E-300-NHX
	4,5	CXSS-IM45G-300-NHX	CXSS-IM45U-300-NHX	CXSS-IM45E-300-NHX
	6,0	CXSS-IM60G-300-NHX	CXSS-IM60U-300-NHX	CXSS-IM60E-300-NHX
CONSTANTÁN DE COBRE Vaina de acero inoxidable 304 T	1,5	CPSS-IM15G-300-NHX	CPSS-IM15U-300-NHX	CPSS-IM15E-300-NHX
	3,0	CPSS-IM30G-300-NHX	CPSS-IM30U-300-NHX	CPSS-IM30E-300-NHX
	4,5	CPSS-IM45G-300-NHX	CPSS-IM45U-300-NHX	CPSS-IM45E-300-NHX
	6,0	CPSS-IM60G-300-NHX	CPSS-IM60U-300-NHX	CPSS-IM60E-300-NHX

Todos los productos se muestran en un tamaño inferior al real. Visite es.omega.com para consultar accesorios de compresión



Tamaño miniatura

Aleación/Código de color conforme a IEC	Diám. vaina en mm	Número de modelo Unión a tierra	Número de modelo Unión sin conexión a tierra	Número de modelo Unión expuesta
CONSTANTÁN DE HIERRO Vaina de acero inoxidable 304 J	0,25*	SICSS-IM025G-150-SHX	SICSS-IM025U-150-SHX	SICSS-IM025E-150-SHX
	0,50	SICSS-IM050G-150-SHX	SICSS-IM050U-150-SHX	SICSS-IM050E-150-SHX
	0,75	SICSS-IM075G-150-SHX	SICSS-IM075U-150-SHX	SICSS-IM075E-150-SHX
	1,0	SICSS-IM100G-150-SHX	SICSS-IM100U-150-SHX	SICSS-IM100E-150-SHX
	1,5	SICSS-IM150G-150-SHX	SICSS-IM150U-150-SHX	SICSS-IM150E-150-SHX
	3,0	SICSS-IM300G-150-SHX	SICSS-IM300U-150-SHX	SICSS-IM300E-150-SHX
CHROMEGA™-ALOMEGA™ Vaina de acero inoxidable 304 K	0,25*	SCASS-IM025G-150-SHX	SCASS-IM025U-150-SHX	SCASS-IM025E-150-SHX
	0,50	SCASS-IM050G-150-SHX	SCASS-IM050U-150-SHX	SCASS-IM050E-150-SHX
	0,75	SCASS-IM075G-150-SHX	SCASS-IM075U-150-SHX	SCASS-IM075E-150-SHX
	1,0	SCASS-IM100G-150-SHX	SCASS-IM100U-150-SHX	SCASS-IM100E-150-SHX
	1,5	SCASS-IM150G-150-SHX	SCASS-IM150U-150-SHX	SCASS-IM150E-150-SHX
	3,0	SCASS-IM300G-150-SHX	SCASS-IM300U-150-SHX	SCASS-IM300E-150-SHX
CHROMEGA™-CONSTANTAN Vaina de acero inoxidable 304 E	0,25*	SCXSS-IM025G-150-SHX	SCXSS-IM025U-150-SHX	SCXSS-IM025E-150-SHX
	0,50	SCXSS-IM050G-150-SHX	SCXSS-IM050U-150-SHX	SCXSS-IM050E-150-SHX
	0,75	SCXSS-IM075G-150-SHX	SCXSS-IM075U-150-SHX	SCXSS-IM075E-150-SHX
	1,0	SCXSS-IM100G-150-SHX	SCXSS-IM100U-150-SHX	SCXSS-IM100E-150-SHX
	1,5	SCXSS-IM150G-150-SHX	SCXSS-IM150U-150-SHX	SCXSS-IM150E-150-SHX
	3,0	SCXSS-IM300G-150-SHX	SCXSS-IM300U-150-SHX	SCXSS-IM300E-150-SHX
CONSTANTÁN DE COBRE Vaina de acero inoxidable 304 T	0,50	SCPSS-IM050G-150-SHX	SCPSS-IM050U-150-SHX	SCPSS-IM050E-150-SHX
	0,75	SCPSS-IM075G-150-SHX	SCPSS-IM075U-150-SHX	SCPSS-IM075E-150-SHX
	1,0	SCPSS-IM100G-150-SHX	SCPSS-IM100U-150-SHX	SCPSS-IM100E-150-SHX
	1,5	SCPSS-IM150G-150-SHX	SCPSS-IM150U-150-SHX	SCPSS-IM150E-150-SHX
	3,0	SCPSS-IM300G-150-SHX	SCPSS-IM300U-150-SHX	SCPSS-IM300E-150-SHX

* Para consultar las otras longitudes disponibles, póngase en contacto con el Departamento de Ventas. Nota: vaina de Inconel no disponible en DE de 0,25 mm con tipo T.

* Las sondas con vaina de 0,25 mm de DE se montan con abrazadera para cables.

Para pedidos con vaina de acero inoxidable 310, 316 o 321, cambie en el número de modelo "SS" por "310SS", "316SS" o "321SS" respectivamente. Sin coste adicional.

Para pedidos con vaina de Inconel 600, cambie "SS" por "IN" en el número de modelo. Sin coste adicional.

Para pedidos con Super OMEGA^{CLAD}™ XL, cambie "SS" por "XL" y añada el coste adicional al precio de las sondas de Inconel de 150 y 300 mm.

Ejemplo de pedido: CASS-IM30G-300-NHX, sonda de desconexión rápida para altas temperaturas, tipo K, vaina de acero inoxidable 304, DE de 3 mm, unión a tierra,

300 mm de longitud. SCASS-IM150U-150-SHX, sonda en miniatura de desconexión rápida para altas temperaturas, tipo K, acero inoxidable 321, DE de 1,5 mm, unión sin conexión a tierra, 150 mm de longitud.