

Accesorios para medidores

Para los modelos DP41, DP24, DP25, DP26, DPF50, DPF400, DPF701, DPF5100, PTC41, DP116, DP119 e iSeries

Bandas protectoras con código de colores BUMPER BAND®

Las bandas Bumper Band están hechas de un material flexible diseñado para proporcionar una protección adicional contra la humedad y contra accidentes. Disponibles en tamaños DIN 1/8 y 3/64, las bandas Bumper Band son compatibles con los medidores de la Serie DP40 y de las Series DP24, DP25, DP26, DP119 y DP116. Las bandas están disponibles en gris, amarillo, negro, azul, verde, rojo, naranja, violeta y blanco.



Para hacer su pedido, visite es.omega.com/spc_meter_acc para consultar precios y detalles

N.º de modelo	Tamaño
DP40-BB(*)	DIN 1/8
DP116-BB(*)	DIN 3/64

*Especifique el código de color: "-GY" (gris), "-YL" (amarillo), "-BK" (negro), "-BL" (azul), "-GR" (verde), "-RD" (rojo), "-OR" (naranja), "-VL" (violeta) o "-WH" (blanco).

Ejemplo de pedido: DP40-BB-YL, banda protectora amarilla para medidores DIN 1/8

Punzones de panel disponibles, visite es.omega.com/panelpunches

PATENTADO



Soporte inclinable para mesa DP41-TBS (solo para la Serie DP41)

DP41-TC, termómetro para termopares. Visite omega.com/dp41



Sonda de termopar KMTXL-125G-6 (se vende por separado). Visite es.omega.com/kmtxl_nmtxl.

¡Convierta su medidor de panel de alto rendimiento DP41 en un medidor de mesa!

Soporte inclinable para mesa económico

El DP41-TBS permite utilizar el DP41 como medidor de mesa en ángulos fijos, o puede funcionar como asa portátil para mover el medidor con facilidad.

Cubiertas impermeables

Las cubiertas impermeables proporcionan una protección adicional para los instrumentos. Según las pautas NEMA 4 (IP66) en relación con el polvo y la lluvia arrastrados por el viento, las salpicaduras y el agua dirigida con manguera, las cubiertas SPC forman un sello protector alrededor del marco del instrumento. Disponibles en tamaños DIN 1/4, 1/8, 1/16 y 3/64 para adaptarse a la mayoría de los medidores de panel.

Para hacer su pedido, visite es.omega.com/spc_meter_acc para consultar precios y detalles

N.º de modelo	Tamaño
SPC364	Cubierta DIN 3/64 (Serie DP116 y DPF50)
SPC116-S	Para cubierta cuadrada DIN 1/16
SPC116-R	Para cubierta rectangular DIN 1/16
SPC14	Cubierta DIN 1/4, con montaje de abrazadera de resorte
SPC18	Cubierta DIN 1/8, con montaje de abrazadera de resorte
SPC4	Cubierta DIN 1/8, con montaje de tornillo moleteado
DPP-2	Punzón de panel DIN 3/64
DPP-4	Punzón de panel cuadrado DIN 1/16
DPP-5	Punzón de panel DIN 1/8

Ejemplos de pedidos: SPC116-S, cubierta impermeable para medidores cuadrados DIN 1/16.

DPP-5, punzón de panel para corte DIN 1/8.