


Etiquetas para medir temperaturas no reversibles OMEGALABEL®

- ✓ Dorsos adhesivos para un fácil montaje en temperaturas superiores a -40 °C/°F
- ✓ El indicador se vuelve negro durante la exposición

Serie de rango TL-8 y TL-10

Especificaciones

Precisión: hasta 99 °C (210 °F) es ± 1 °C (1,8 °F); desde 100 °C (212 °F) hasta 154 °C (309 °F) es $\pm 1,5$ °C (2,7 °F); desde 160 °C (320 °F) hasta 280 °C (536 °F) es $\pm 1\%$ y ± 1 °C (1,8 °F)



SERIE TL-8,
8 etiquetas de rango de temperatura
46 x 18 MM (1,8 x 0,7")

N.º de modelo	Rango de temperatura										
TL-8-105(*)	°F	105	110	115	120	130	140	150	160		
	°C	40	43	46	49	54	60	66	71		
TL-8-170(*)	°F	170	180	190	200	210	220	230	240		
	°C	77	82	88	93	99	104	110	116		
TL-8-250(*)	°F	250	260	270	280	290	300	310	320		
	°C	121	127	132	138	143	149	154	160		
TL-8-330(*)	°F	330	340	350	360	370	380	390	400		
	°C	166	171	177	182	188	193	199	204		
TL-8-410(*)	°F	410	420	435	450	465	480	490	500		
	°C	210	216	224	232	241	249	254	260		

El modelo TL-8-250 se muestra en su tamaño real.

* Agregue "-10" para el paquete de 10 o "-30" para el paquete de 30.
Ejemplo de pedido: TL-8-170-30, 8 etiquetas de rango de temperatura (170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240 °F), paquete de 30.


Visite es.omega.com/tl-8 para consultar precios y otra información

Aplicaciones

- General • Aeronáutica • Eléctrica • HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado)
- Todas las aplicaciones en las que el tamaño no es un factor condicionante

54 mm (2,1")

El modelo TL-10-105 se muestra en su tamaño real.



18 mm (0,7")

SERIE TL-10, 10 etiquetas de rango de temperatura
54 x 18 MM (2,1 x 0,7")

N.º de modelo	Rango de temperatura										
TL-10-105(*)	°F	105	110	115	120	130	140	150	160	170	180
	°C	40	43	46	49	54	60	66	71	77	82
TL-10-190(*)	°F	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280
	°C	88	93	99	104	110	116	121	127	132	138
TL-10-290(*)	°F	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380
	°C	143	149	154	160	166	171	177	182	188	193
TL-10-390(*)	°F	390	400	410	420	435	450	465	480	490	500
	°C	199	204	210	216	224	232	241	249	254	260

* Agregue "-10" para el paquete de 10 o "-30" para el paquete de 30.


Ejemplo de pedido: TL-10-105-30, 10 etiquetas de rango de temperatura (105, 110, 115, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 °F), paquete de 30.



Confirme el envío adecuado de productos críticos.



Compruebe los componentes de una placa de ordenador.



Consulte la página F-8 para realizar el pedido

Se muestra en un tamaño inferior al real.