

# Conectores en panel universal de complemento

Funcionan con todos los conectores macho miniatura y estándar

De tipo UPJ y nailon reforzado con fibra de vidrio

Calificados entre -29 a 180 °C

(-20 a 356 °F)

**Nuevo estándar de la industria. Dos conectores en uno.**



Tapas anti-polvo opcionales, SPJ-CAP, Pack de 12

**Encaja en todos**


**Los más populares**



Conector miniatura


**NOTA:** El puede sufrir una ligera decoloración entre 150°C y 180°C. Las propiedades eléctricas no se verán afectadas.

Para obtener más información sobre los conectores de panel miniatura y los paneles de aluminio, consulte la próxima página.



Conector estándar

- Resistentes
- No se necesita equipo especial de montaje
- No se necesitan herramientas de instalación
- Diseño de interbloqueo
- Combinación de tornillos de cabeza Phillips/ranura
- Con códigos de color
- Numerados, reutilizables
- Compatibles con cable trenzado o sólido de hasta 14 CAE
- Divisor de cables



Por conectores universales adicionales

Tabla de descuento	
1-10 .....	Neto
11-49 .....	5%
50-99 .....	10%
100-999 .....	15%
1000-4999 .....	20%
5000 y más .....	25%



### SIRT-1 Herramienta de extracción

Para los usuarios de grandes volúmenes que necesitan poder retirar rápidamente los conectores instalados, la herramienta de extracción SIRT-1 es inestimable. La herramienta funciona con facilidad incluso en paneles compactos porque comprime todas las abrazaderas de resorte, lo que permite que el UPJ pueda retirarse del panel desde la parte de atrás.

**Realizamos los cambios necesarios cuando los avances técnicos lo permiten. Compruebe otras características del producto a la hora de hacer el pedido.**

Para hacer su pedido					
Código de aleación†	Tipo de termopar utilizado con conector	Aleación de compensación utilizada en el conector		Color del esqueleto	Número de modelo (hembra)
		+	-		
<b>K</b>	CHROMEPA®-ALOMEGA®	CHROMEPA®	ALOMEGA®	Amarillo	UPJ-K-F
<b>T</b>	Constantán de cobre	Cobre	Constantán	Azul	UPJ-T-F
<b>J</b>	Constantán de hierro	Hierro	Constantán	Negro	UPJ-J-F
<b>E</b>	CHROMEPA®-Constantán	CHROMEPA®	Constantán	Violeta	UPJ-E-F
<b>R/S</b>	Pt/13% Rh-Pt	Cobre	RNX/SNX	Verde	UPJ-R/S-F
<b>U</b>	No compensado	Cobre	Cobre	Blanco	UPJ-U-F
<b>N</b>	OMEGALLOY®	OMEGA-P®	OMEGA-N®	Naranja	UPJ-N-F

El nombre genérico de OMEGALLOY® es Nicrosil-Nisil.  
 † K, T, J, E, R, S y B son designaciones de ANSI (Instituto Nacional de Normalización Estadounidense). Se muestran los modelos de color ANSI.  
**Nota:** los conectores tipo U (no compensados) se utilizan con los termopares tipo B, (Pt/6%Rh-Pt/30%Rh).  
**Ejemplo de pedido:** UPJ-K-F conector en panel tipo K universal para usar con conectores hembra CHROMEPA®-ALOMEGA®.