

MANÓMETRO HÚMEDO O SECO

ENTRADA ÚNICA O DIFERENCIAL

±800 inH₂O (±29 psi)

HHP91

- ✓ 8 unidades seleccionables por el usuario: psi, mbar, kg/cm², mmHg, inHg, mH₂O, inH₂O, atm
- ✓ Mide hasta ±2.000 mbares (±29 psi)
- ✓ La función de apagado automático prolonga la vida útil de la batería
- ✓ Soporte inclinable incorporado
- ✓ Retención de la lectura
- ✓ Almacena lecturas mínimas y máximas con repetición del botón pulsador
- ✓ Compatible con aire o con gases y líquidos no corrosivos y no ionizados

El HHP91 es un manómetro de precisión para aplicaciones automotrices, HVCA, de laboratorio e industriales en general. Dispone de un sensor incorporado con entradas dobles para mediciones de presión manométrica y diferencial y es compatible con aire o con gases y líquidos no corrosivos y no ionizados. Ocho unidades de presión seleccionables por el usuario permiten el uso del HHP91 con todos los sistemas de medición. La pantalla es fácil de leer, con dígitos de 15 mm (0,6") de altura.

ESPECIFICACIONES

Unidades: psi, mbar, kg/cm², mmHg, inHg, mH₂O, inH₂O, atm

Funciones: Apagado automático (después de aproximadamente 20 min.), retención de la lectura, mín. y máx.

Precisión: ±2% escala completa a 23 ±5 °C, incluye linealidad, repetibilidad e histéresis

Temperatura de funcionamiento: 0 a 50 °C (32 a 122 °F)

Humedad de funcionamiento: <80% de HR (sin condensado)

Alimentación: Pila alcalina de 9 V (incluida)

Tiempo de muestreo: Aprox. 0,8 seg.

Puertos de presión: Clavija de desconexión rápida para entubado ID de 3 a 4 mm

Dimensiones: 185 mm de alto x 78 mm de ancho x 38 mm de profundidad (7,2 x 3,0 x 1,4")

Peso: 345 g (0,8 libras)

El modelo HHP91 se muestra en un tamaño inferior al real.



Se incluyen dos adaptadores para tubo de desconexión rápida.



UNIDAD	RANGO MÁX.	RESOLUCIÓN	PANTALLA
mbar	±2.000	1	m bar
psi	±29	0,02	Psi
kg/cm ²	±2,040	0,001	Kg/cm ²
mmHg	±1.500	1	mm/Hg
inHg	±59,05	0,05	in/Hg
mH ₂ O	±20,40	0,01	m H ₂ O
inH ₂ O	±802	0,5	inch H ₂ O
atm	±1,974	0,001	ATP

Para hacer su pedido, visite es.omega.com/hhp91 para consultar precios y detalles

N.º DE MODELO	DESCRIPCIÓN
HHP91	Manómetro húmedo/seco

Completo de serie con 2 adaptadores para tubos de desconexión rápida, pila de 9V, estuche resistente y manual del operador.

Ejemplo de pedido: HHP91, manómetro.