




Termopares autoadhesivos

Diseño de silicona moldeada para superficies curvas y planas

Serie SA-2

- ✓ Caucho de silicona ultradelgado para una máxima flexibilidad
- ✓ Dorso de lámina autoadhesiva para un tiempo de respuesta más rápido
- ✓ 2 estilos disponibles para superficies planas o curvas
- ✓ Resistentes a una variedad de productos químicos y aceites
- ✓ Rango de temperatura de -50 a 200 °C
- ✓ Disponible en J, K, T y E con códigos de colores para un reconocimiento del termopar instantáneo
- ✓ Alambre de termopar trenzado de 7/0,2 mm
- ✓ Conductores desnudos estándar (disponible una variedad de opciones de conectores)



SA2F-KI, se muestra en un tamaño inferior al real.

SA2C-KI, se muestra en un tamaño inferior al real.

Estos sensores están disponibles en dos estilos de montaje diferentes para superficies planas y curvas. El sensor de termopar integral está adherido a la superficie interior de la banda de papel de aluminio autoadhesivo que se proporciona para conseguir tiempos de respuesta más rápidos.

Especificaciones

Dimensiones:

SA2C: 15 x 50 x 6,4 mm
(0,59 x 1,97 x 0,25")

SA2F: 35 x 12 x 6,4 mm
(1,38 x 0,47 x 0,25")

Cable: alambre de termopar trenzado de 7/0,2 mm, longitudes de 1 m y 2 m; disponibilidad de longitudes personalizadas

Para hacer su pedido, visite es.omega.com/sa2c_sa2f-rtd para consultar precios y detalles

N.º de modelo	Descripción
SA2C-(*)I	Sensor de superficie curva de 15 x 50 mm, alambre conductor de 1 m, extremos desnudos
SA2C-(*)I-2M	Sensor de superficie curva de 15 x 50 mm, alambre conductor de 2 m, extremos desnudos
SA2C-(*)I-3M	Sensor de superficie curva de 15 x 50 mm, alambre conductor de 3 m, extremos desnudos
SA2C-(*)I-SMPW-CC	Sensor de superficie curva de 15 x 50 mm, alambre conductor de 1 m, conector macho mini de último modelo
SA2F-(*)I	Sensor de superficie curva de 35 x 12 mm, alambre conductor de 1 m, extremos desnudos
SA2F-(*)I-2M	Sensor de superficie plana de 35 x 12 mm, alambre conductor de 2 m, extremos desnudos
SA2F-(*)I-3M	Sensor de superficie curva de 35 x 12 mm, alambre conductor de 3 m, extremos desnudos
SA2F-(*)I-SMPW-CC	Sensor de superficie plana de 35 x 12 mm, alambre conductor de 1 m, conector macho mini de último modelo

* Especificar el tipo de termopar J, K, T o E.

Para el conector de tamaño estándar, sustituya "SMPW-CC" por "OSTW-CC", en el número de modelo, sin coste adicional. Alambre conductor adicional disponible con coste adicional por metro.

Ejemplo de pedido: SA2C-KI-2M-SMPW-CC, sensor autoadhesivo de silicona para superficies curvas, alambre conductor de tipo K de 2 m provisto de conector macho mini de último modelo con abrazadera para cables.