



# CARCASAS DE BISAGRA CONTINUA NEMA DE TIPO 12

## Serie SCE-CH



- Acero carbono de 0,075"
- Juntas continuamente selladas y lijadas, sin agujeros ni aberturas
- Bisagra continua
- Las abrazaderas imperdibles externas son de funcionamiento fácil y rápido
- Junta resistente al aceite
- Se proporcionan separadores para el montaje de paneles opcionales
- Pernos de conexión a tierra en la puerta

### Aplicaciones

Carcasas diseñadas para su uso como cajas de conexión eléctrica, cajas de cableado terminal, cubiertas para instrumentos y carcassas de control eléctrico. Protegen contra polvo, suciedad, aceite y agua.


### Acabado


Revestimiento de polvo de color gris ANSI-61 por dentro y por fuera en superficies fosfatadas. Los paneles opcionales son de color blanco recubiertos de polvo.

### Estándares de la industria

NEMA de tipo 12 y tipo 13  
Con certificación UL de tipo 12  
CSA de tipo 12  
IEC 60529 IP 55

El modelo SCE-1210CH se muestra en un tamaño inferior al real.





Dimensiones: mm (pulgadas)

**Para hacer su pedido, visite [es.omega.com/sce\\_conthinge](http://es.omega.com/sce_conthinge) para consultar precios y detalles**

**CARCASAS DE BISAGRA CONTINUA DE TIPO 12**

CARCASAS (PULG.)			SUBPANEL (PULG.)			
N.º DE MODELO	ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	N.º DE MODELO	ALTURA (D)	ANCHURA (E)
SCE-404CH	4,00	4,00	3,00	No Panel	—	—
SCE-4044CH	4,00	4,00	4,00	No Panel	—	—
SCE-604CH	6,00	4,00	3,00	SCE-6P4	4,88	2,88
SCE-6044CH	6,00	4,00	4,00	SCE-6P4	4,88	2,88
SCE-606CH	6,00	6,00	4,00	SCE-6P6	4,88	4,88
SCE-806CH	8,00	6,00	3,50	SCE-8P6	6,75	4,88
SCE-8066CH	8,00	6,00	6,00	SCE-8P6	6,75	4,88
SCE-808CH	8,00	8,00	4,00	SCE-8P8	6,75	6,88
SCE-8086CH	8,00	8,00	6,00	SCE-8P8	6,75	6,88
SCE-1008CH	10,00	8,00	4,00	SCE-10P8	8,75	6,88
SCE-1008CHS	10,00	8,00	4,00	SCE-10P8	8,75	6,88
SCE-10086CH	10,00	8,00	6,00	SCE-10P8	8,75	6,88
SCE-10106CH	10,00	10,00	6,00	SCE-10P10	8,75	8,88
SCE-12064CH	12,00	6,00	4,00	SCE-12P6	10,75	4,88
SCE-1210CH	12,00	10,00	5,00	SCE-12P10	10,75	8,88
SCE-1210CHS	12,00	10,00	5,00	SCE-12P10	10,75	8,88
SCE-12106CH	12,00	10,00	6,00	SCE-12P10	10,75	8,88
SCE-12108CH	12,00	10,00	8,00	SCE-12P10	10,75	8,88
SCE-1212CH	12,00	12,00	6,00	SCE-12P12	10,75	10,88
SCE-14086CH	14,00	8,00	6,00	SCE-14P8	12,75	6,88
SCE-1412CH	14,00	12,00	6,00	SCE-14P12	12,75	10,88
SCE-1412CHS	14,00	12,00	6,00	SCE-14P12	12,75	10,88
SCE-14128CH	14,00	12,00	8,00	SCE-14P12	12,75	10,88
SCE-16106CH	16,00	10,00	6,00	SCE-16P10	14,75	8,88
SCE-1614CH	16,00	14,00	6,00	SCE-16P14	14,75	12,88
SCE-1614CHS	16,00	14,00	6,00	SCE-16P14	14,75	12,88
SCE-16148CH	16,00	14,00	8,00	SCE-16P14	14,75	12,88
SCE-161410CH	16,00	14,00	10,00	SCE-16P14	14,75	12,88

Nota: los números de modelos que acaban en "S" se anclan en la dimensión "B".

Ejemplos de pedidos: SCE-404CH, carcacas de bisagra continua de tipo 12.

SCE-8086CH, carcacas de bisagra continua de tipo 12, 8 de alto x 8 de ancho x 6" de profundidad, SCE-8P8, subpanel.