


# Termopares de calibre reducido sin vaina metálica

En paquetes prácticos de 5 unidades

Se muestran en un tamaño inferior al real.



## Notas importantes para pedidos

### Termopares de metal de base

Los precios indicados corresponden a una longitud de 300 mm (12"). Hay otros tamaños y longitudes disponibles para pedidos especiales. Una longitud de 300 mm (12") corresponde a un bucle de 600 mm (24"). Para pedidos de alambre conductor de mayor longitud para calibraciones de metal de base de 0,125 mm (0,005") o superior, se añade un coste adicional por cada 300 mm (12") por paquete. También existen otros diámetros de alambre disponibles para el Tipo N. para más información, póngase en contacto con el Departamento de Ventas.

### Termopares de platino/rodio

Los precios indicados corresponden a una longitud de 150 mm (6"). Hay otros tamaños y longitudes disponibles para pedidos especiales. Una longitud de 150 mm (6") corresponde a un bucle de 300 mm (12"). Para pedidos de alambre conductor de mayor longitud para calibraciones de Pt/Rh, consulte la tabla de la parte inferior derecha.

## Calibraciones de metal de base: Paquete de 5 unidades de longitud estándar de 300 mm (12")

Calibración	Diá. alambre en mm (plug.)	N.º de modelo
<b>J</b> Constantán de hierro	0,050 (0,002)	IRCO-002
	0,075 (0,003)	IRCO-003
	0,125 (0,005)	IRCO-005
	0,25 (0,010)	IRCO-010
	0,38 (0,015)	IRCO-015
	0,5 (0,020)	IRCO-020
<b>T</b> Constantán de cobre	0,050 (0,002)	COCO-002
	0,075 (0,003)	COCO-003
	0,125 (0,005)	COCO-005
	0,25 (0,010)	COCO-010
	0,38 (0,015)	COCO-015
	0,5 (0,020)	COCO-020
<b>N</b> OMEGA-P® OMEGA-N®	0,075 (0,003)	OPON-003
	0,125 (0,005)	OPON-005
	0,25 (0,010)	OPON-010
	0,50 (0,020)	OPON-020
	0,81 (0,032)	OPON-032

Calibración	Diá. alambre en mm (plug.)	N.º de modelo
<b>K</b> CHROMEQA®- ALOMEGA®	0,050 (0,002)	CHAL-002
	0,075 (0,003)	CHAL-003
	0,125 (0,005)	CHAL-005
	0,25 (0,010)	CHAL-010
	0,38 (0,015)	CHAL-015
	0,50 (0,020)	CHAL-020
<b>E</b> CHROMEQA®- Constantán	0,050 (0,002)	CHCO-002
	0,075 (0,003)	CHCO-003
	0,125 (0,005)	CHCO-005
	0,25 (0,010)	CHCO-010
	0,38 (0,015)	CHCO-015
	0,50 (0,020)	CHCO-020
	0,81 (0,032)	CHCO-032

Diá. alambre en mm (pulg.)
0,025 (0,001")
0,050 (0,002")
0,075 (0,003")
0,125 (0,005")
0,20 (0,008")
0,25 (0,010")
0,38 (0,015")
0,50 (0,020")
0,81 (0,032")

Tabla de descuentos Termopares de metal de base	
1 a 10 paq. ....	Neto
11 a 24 paq. ....	5%
25 a 49 paq. ....	10%
50 o más. ....	15%

## Calibraciones de Pt/Rh: longitud estándar de 150 mm (6") (se venden por separado)

Calibración	Diá. alambre. mm (pulg.)	N.º de modelo
<b>R</b> Pt/13%Rh- Pt	0,025 (0,001)	P13R-001
	0,050 (0,002)	P13R-002
	0,075 (0,003)	P13R-003
	0,125 (0,005)	P13R-005
	0,20 (0,008)	P13R-008
	0,25 (0,010)	P13R-010
	0,38 (0,015)	P13R-015
	0,50 (0,020)	P13R-020
	0,81 (0,032)	P13R-032

Calibración	Diá. alambre. mm (pulg.)	N.º de modelo
<b>S</b> Pt/10%Rh- Pt	0,025 (0,001)	P10R-001
	0,050 (0,002)	P10R-002
	0,075 (0,003)	P10R-003
	0,125 (0,005)	P10R-005
	0,20 (0,008)	P10R-008
	0,25 (0,010)	P10R-010
	0,38 (0,015)	P10R-015
	0,50 (0,020)	P10R-020
	0,81 (0,032)	P10R-032

## Calibraciones de Pt/Rh: longitud estándar de 150 mm (6") (se venden por separado)

Calibración	Diá. alambre. mm (pulg.)	N.º de modelo
<b>B</b> Pt/30%Rh- Pt/6%Rh-	0,20 (0,008)	P30R-008
	0,25 (0,010)	P30R-010
	0,38 (0,015)	P30R-015
	0,50 (0,020)	P30R-020
	0,81 (0,032)	P30R-032

**TAMAÑOS, ALEACIONES O MONTAJES ESPECIALES**  
Los pedidos de tamaños, aleaciones o montajes especiales deben ser explícitos e incluir un boceto o dibujo impreso a ser posible.

Los termopares de metal de base de 0,125 mm (0,005") de diámetro o superior se fabrican con alambres con límites especiales de error. Los modelos de aislante de termopar nos SH, DH, FS y OV también se muestran en esta sección.

Los modelos de aislante de termopar nos SH, DH, FS y OV también se muestran en esta sección.

**Nota:** Los precios publicados se basan en los valores del mercado en el momento de la impresión y están sujetos a cambios debido a las fluctuaciones en el mercado de los metales preciosos.

**Ejemplo de pedido:** CHAL-005, paquete de cinco 300 mm (12") Tipo K, termopares, 0,125 mm (0,005") de diámetro.